

INTRUKCJA OBSŁUGI KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH SERII T07

1. Ustawianie wartości momentu.

- wysunąć osłonę znajdującą się na końcu uchwyty (rysunek 1a – UNLOCK)
- pokręcając uchwytem nastawić żadaną wartość momentu na skali.
Przykładowe ustawienia pokazane na rysunku 2a i 2b (odpowiednio dla wartości 140Nm i 146Nm).
- zablokować osłonę znajdującą się na końcu uchwyty (rysunek 1b – LOCK)

2. Dociąganie śrub.


- po ustawieniu żadanego momentu ciągnąć aż do momentu usłyszenia dźwięku „klik”.
UWAGA: dalej nie należy ciągnąć – możliwość uszkodzenia klucza!
- siłę jaką używa się do ciągnięcia należy dostosować do wartości ustawionego momentu – im większy moment ustawiony, tym większa powinna być użyta siła.

Uwagi:


- przy pierwszym użyciu lub po długim okresie nie używania klucza, należy kilkakrotnie, wstępnie użyć klucz w celu przesmarowania mechanizmu.
- kiedy klucz nie jest używany należy ustawić minimalną wartość momentu w celu zluźnienia śruby.
- klucza nie wolno czyścić benzyną lub rozpuszczalnikiem.
- klucza nie wolno używać do odkręcania śrub oraz jako grzechotki.

Każdy klucz jest ustawiany w fabryce i jego dokładność wynosi $\pm 4\%$. Zaleca się kontrolę klucza dwa razy w roku lub częściej, jeżeli klucz jest użytkowany bardzo intensywnie.


Rys. 1a




Rys. 1b



Rys. 2a



Rys. 2b



GWARANCJA

- Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
- Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
- Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
- Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
- Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. „TECHSAM” Woch Sp.J.
ul. Nałęczowska 75
20-701 Lublin
tel./fax 081 443-08-12, 444-63-73
e-mail: techsam@techsam.com.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego.....